

Single Type

8,5 fr

Benigna och maligna strikturer

Niti-S S

S står för **Single type**. Konstruktionen ger stentet en hög axiell kraft. Stentet är mjukt avrundat i respektive kant vilket gör **S**-stentet atraumatiskt. Något som ger mindre vävnadshyperplasi runt kanterna.



Finns att tillgå som heltäckt och otäckt. Samt som partiellt täckt där 5 mm av respektive ände är otäckt. Standardmodellen är heltäckt med silikontäckning.

Den proximala änden har en tråd för enkelt borttagande.

För kort system finns även att beställa till långt system.

Röntgentäta markeringar 3-2-3.

Leveranssystem "gallväg kort system".



Niti-S S Otäckt för kort system Leveranssystem 8,5 fr, 180 cm			Niti-S S Heltäckt för kort system Leveranssystem 8,5 fr, 180 cm			Niti-S S Partiellt täckt för kort system Leveranssystem 8,5 fr, 180 cm		
Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)
7-BM0604	6	4	7-BSM0604F	6	4	7-BSM0604B	6	4
7-BM0605	6	5	7-BSM0605F	6	5	7-BSM0605B	6	5
7-BM0606	6	6	7-BSM0606F	6	6	7-BSM0606B	6	6
7-BM0607	6	7	7-BSM0607F	6	7	7-BSM0607B	6	7
7-BM0608	6	8	7-BSM0608F	6	8	7-BSM0608B	6	8
7-BM0609	6	9	7-BSM0609F	6	9	7-BSM0609B	6	9
7-BM0610	6	10	7-BSM0610F	6	10	7-BSM0610B	6	10
7-BM0612	6	12	7-BSM0612F	6	12	7-BSM0612B	6	12
7-BM0804	8	4	7-BSM0804F	8	4	7-BSM0804B	8	4
7-BM0805	8	5	7-BSM0805F	8	5	7-BSM0805B	8	5
7-BM0806	8	6	7-BSM0806F	8	6	7-BSM0806B	8	6
7-BM0807	8	7	7-BSM0807F	8	7	7-BSM0807B	8	7
7-BM0808	8	8	7-BSM0808F	8	8	7-BSM0808B	8	8
7-BM0809	8	9	7-BSM0809F	8	9	7-BSM0809B	8	9
7-BM0810	8	10	7-BSM0810F	8	10	7-BSM0810B	8	10
7-BM0812	8	12	7-BSM0812F	8	12	7-BSM0812B	8	12
7-BM1004	10	4	7-BSM1004F	10	4	7-BSM1004B	10	4
7-BM1005	10	5	7-BSM1005F	10	5	7-BSM1005B	10	5
7-BM1006	10	6	7-BSM1006F	10	6	7-BSM1006B	10	6
7-BM1007	10	7	7-BSM1007F	10	7	7-BSM1007B	10	7
7-BM1008	10	8	7-BSM1008F	10	8	7-BSM1008B	10	8
7-BM1009	10	9	7-BSM1009F	10	9	7-BSM1009B	10	9
7-BM1010	10	10	7-BSM1010F	10	10	7-BSM1010B	10	10
7-BM1012	10	12	7-BSM1012F	10	12	7-BSM1012B	10	12

Finns att tillgå som heltäckt och otäckt. Samt som partiellt täckt där 5 mm av respektive ända är otäckt. Standardmodellen är heltäckt med silikontäckning.

Den proximala änden har en tråd för enkelt borttagande. För kort system finns även att beställa till långt system. Röntgentäta markeringar 3-2-3.